


Splitbox

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	15...30 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	1
Max. strömbelastning totalt	[A]	1

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80



Splitbox

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	125
Mått	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Material		PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material		PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M8

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning


Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitbox

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

