


Splitbox

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagar)



Splitbox


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Mekaniska data		
Vikt	[g]	109,5
Mått	[mm]	27 x 30 x 90,4
Material		PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material		PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen		4
Anslutningstyp		M8
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		DIN-skena:, E73006
		Skyddskåpa: M8, E73005
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Anslutning		
Anslutning: 1 x M16; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad		

Splitbox

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

