




Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...65 °C
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
	Filnummer UL	E191684
Mekaniska data		
Vikt	[g]	30,2
Material		kapsling: PA orange; Packning: FKM
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M8; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

