


Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Applikation	logisk ELLER funktion
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	36,9
Material	kapsling: PA orange; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad

Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

