


Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Hänvisning till omgivningstemperatur

cULus: ...65 °C

Lagringstemperatur

[°C]

-25...55

Lagerhållning, fuktighet

[%]

10...100

Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass

1K22/ DIN 60721-3-1

Kapslingsklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

37,2

Material

kapsling: PA orange; Packning: FKM

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

