


Splitbox

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	15...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	2

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80



Splitbox

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagar)	

Mekaniska data

Vikt	[g]	128,5
Material	PBT-GF20; Mässing förnicklad	
Gjuten-body material	PBT-GF 20 / mässing, förnicklad	
Antal portar i splitboxen	8	
Anslutningstyp	M8	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör


Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M8, E73005
------------------------	------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning


Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitbox

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

