




Splitbox

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	15...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	2
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP



Splitbox

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagar)

Mekaniska data		
Vikt	[g]	150,5
Material		PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material		PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen		10
Anslutningstyp		M8

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	10 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M8, E73005

Anmärkning	
Förpackning	1 antal


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitbox

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Anslutning

