




Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Övergripande strömbelastning (UL)	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
	Filnummer UL	E191684
Mekaniska data		
Vikt	[g]	34,1



Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


Material	kapsling: PA Halogenfri; Packning: EPDM
Gjuten-body material	PA, Halogenfri
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA, Halogenfri; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA, Halogenfri; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm






Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Anslutning



Anslutning enligt IEC 61076-2-101