




Y-splitter

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Hänvisning till omgivningstemperatur

cULus: ...65 °C

Lagringstemperatur

[°C]

-25...55

Lagerhållning, fuktighet

[%]

10...100

Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass

1K22/ DIN 60721-3-1

Kapslingsklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

UL godkännande

Spänningsmatning

Class 2

Filnummer UL

E191684

Mekaniska data

Vikt

[g]

56,3

Material

kapsling: PA Halogenfri; Packning: EPDM



Y-splitter

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


Gjuten-body material	PA, Halogenfri
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA, Halogenfri; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA, Halogenfri; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Anslutning



Anslutning enligt IEC 61076-2-101