


Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Hänvisning till
omgivningstemperatur

cULus: ...65 °C

Kapslingsklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

UL godkännande

Spänningsmatning

Class 2

Filnummer UL

E191684

Mekaniska data

Vikt

[g]

28,7

Material

kapsling: PA grå; Halogenfri; Packning: EPDM

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrisk anslutning

, PUR; flamskyddad (IEC 60332-2, UL: FT2)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M8; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

