


Splitbox

ZDO8H050VAS000---KA



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...30 DC

Max. strömbelastning per modul [A]

2

Max. strömbelastning totalt [A]

12

Utgångar


Elektriskt utförande

PNP



Splitbox


ZDO8H050VAS000---KA

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	404,5
Mått	[mm]	49,4 x 60 x 187
Material		Mässing förnicklad; kapsling: PBT-GF30
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12
Tillbehör		
Ingående delar		Skyddskåpor: 2
		etiketter: 10
		monteringsverktyg för anslutningsklämmor
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Anslutning		
klämmor, signal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Kabelförskruvning: M20x1,5		
klämmor, Spänningsmatning: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitbox

ZDO8H050VAS000---KA

Anslutning



Elektrisk anslutning - spør

Anslutning: 8 x M12; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm