




Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Applikation	logisk ELLER funktion
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
	Filnummer UL	E191684



Y-splitter

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mekaniska data


Vikt	[g]	35,7
Material	kapsling: PA orange; Packning: EPDM	
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



Anslutning enligt IEC 61076-2-101