


# EBT011



## Y-splitter

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



### Applikation

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
| Applikation          | logisk OCH funktion             |
| Silikonfri           | ja                              |

### Elektriska data

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Anslutningsspänning [V]            | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Skyddsklass                        | II                                 |
| Max. strömbelastning per modul [A] | 4                                  |
| Max. strömbelastning totalt [A]    | 4                                  |

### Driftförhållanden

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]                                 | -25...100                   |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      | cULus: ...65 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                   | -25...55                    |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                              | 10...100                    |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklass                                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Godkännanden / tester

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| UL godkännande | Spänningsmatning | Class 2 |
|                | Filnummer UL     | E191684 |

### Mekaniska data

|          |      |
|----------|------|
| Vikt [g] | 35,5 |
|----------|------|



## Y-splitter

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Material        | kapsling: PA orange; Packning: EPDM |
| Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)    |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|


## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anslutning

