


Anslutnings-/förlängningskabel med kontakthylsa, förkonfigurerad

BasicCable/Display inboard



Applikation

Utförande	konfektionierad, för BasicController och BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation	Spänningsmatning; CAN-buss

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	23,2
------	-----	------


Anmärkning

Anmärkning	CAN-buss termineringsmotstånd (120 ohm) är integrerat i kontakthylsan och M12-kontakten
	Användning bara i kombination med lock EC0402
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit

Anslutning: 1 x M12