




Anslutnings-/förlängningskabel med kontakthylsa, förkonfigurerad

BasicCable/DisplayModules A



Applikation

Utförande	konfektionierad, för BasicController och BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation	Spänningsmatning; CAN-buss

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	62,2
------	-----	------

Anmärkning

Anmärkning	CAN-buss termineringsmotstånd (120 ohm) är integrerat i kontakthylsan
	Användning bara i kombination med lock EC0402
Förpackning	1 antal




Anslutnings-/förlängningskabel med kontakthylsa, förkonfigurerad

BasicCable/DisplayModules A

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC, svart; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Anslutning



Ledarfärger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå
 GY = grå
 WH = vit