




Lutningsgivare

R360/INCLINOMETER/0-10V




Produktegenskaper		
Antal mätaxlar		1
Vinkeldområde	[°]	± 90
Applikation		
Funktionsprincip		statisk
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	15...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 35
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Polaritetssäker		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal analogutgångar: 1
Utgångar		
Utgångssignal		analogsignal
Antal analogutgångar		1
Analog spänningsutgång	[V]	0...10
Minsta lastmotstånd	[Ω]	50000
Överlastskydd		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Antal mätaxlar		1
Vinkeldområde	[°]	± 90
Noggrannhet / Avvikelse		
Noggrannhet	[°]	<±7; (nollpunktsfelet kan kompenseras genom att justera enheten med ± 4 °)



Lutningsgivare

R360/INCLINOMETER/0-10V

Repeternoggrannhet	[°]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...85
Lagringstemperatur	[°C]	-30...85
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	884
Mekaniska data		
Vikt	[g]	281,5
Mått	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Material		kapsling: PPO
Åtdragningsmoment	[Nm]	1,8
Monteringsriktning		Vertikal
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 3,5 m, PUR		
Anslutning		




Lutningsgivare

R360/INCLINOMETER/0-10V

diagram och grafer

mät och installationsriktning



vertikal installationsposition / rotation kring z-axeln