


DC/DC omvandlare

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Applikation

Utförande

kåpmodul

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

18...36 DC

Utgångar

Utgångsspänning

[V]

10

Kortslutningsskyddad

ja

Överlastskydd

ja

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet

± 2 %

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...71

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

71

Mått

[mm]

54 x 34 x 15

Material

kapsling: Polyamid glasfiberförstärkt helt inkapslad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,28 m;, Kärnändar med ledningsändmanchetter

Ingång

röd
svart18...36 V
GND

Utgång

svart
blå10 V DC
GND