


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 250 AC/DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning totalt [A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...90

Hänvisning till
omgivningstemperatur

Ventilkontakt: -30 ... 90 °C

M12-kontakt: -25 ... 90 °C

Kapslingsklass

IP 65; (stickkontakt M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)

Mekaniska data

Vikt [g]

82

Gjuten-body material

PA-GF, Halogenfri / TPU, Halogenfri

Material mutter

Stål, förzinkat / Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

NBR / CR

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PA-GF, Halogenfri, svart; Låsning: Stål, förzinkat; Packning: NBR / CR;
Kontakter: Mässing; Åtdragningsmoment: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Elektrisk anslutning - kabel

kabel: 0,24 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, Halogenfri, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |