



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Kompatibel med färg		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC
Skyddsklass		II
Max. ingångseffekt	[mW]	grupp II: 1000; grupp III: 1000
Max. strömbelastning totalt	[A]	1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Hänvisning till omgivningstemperatur		Vid användning i Ex-områden: omgivningstemperatur enligt artikelmärkning
Kapslingsklass		IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Godkännanden / tester		
Godkännande		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX-märkning		Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC04A



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D

Säkerhetsklassificering

Max. egenkapacitans	[nF]	0,2
Max. egeninduktans	[μH]	4

Mekaniska data

Vikt	[g]	102,7
Mått	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material		kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning


Anmärkning	Speciella villkor för säker användning gäller i explosionsfarliga områden. Beakta motsvarande hänvisningar i bruksanvisningen (Ex-skyddsrelaterad del).
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = vit