


Anslutningskabel

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	135,6								
Mått [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5								
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM								
Material mutter	Mässing, förnicklad								
För användning i släpkedja	ja								
För användning i släpkedja	<table> <tr> <td>Böjningsradie för flexibla installationer</td><td>min. 10x kabeldiametern</td></tr> <tr> <td>Färdhastighet</td><td>max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.</td></tr> <tr> <td>Böjningscykler</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torsion/vridningsvinkel</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.	Böjningscykler	> 5 Mio.	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern								
Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.								
Böjningscykler	> 5 Mio.								
Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m								



Anslutningskabel

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 3,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

