

Anslutningskabel

VDOG F030MSS00,8H03STGF030MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...80 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...80 °C
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	36,2
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad
Tätningmaterial	FKM
För användning i släpkedja	ja



Anslutningskabel

VDOGF030MSS00,8H03STGF030MSS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;


Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,8 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter:

guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

