


Y-anslutningskabel

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



A - ingångskabel grå
 C - octaviskabel svart
 B - octaviskabel svart



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	64,7
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad
Tätningmaterial	FKM
Antal portar i splitboxen	2
För användning i släpkedja	ja



Y-anlutningskabel

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning


Instruktion	Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt C

Anslutning



Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm





Y-anslutningskabel

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt A

kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning - Honkontakt B

kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

