




Y-anslutningskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...90



Y-anslutningskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-20...90
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt	[g]	867
Gjuten-body material		TPU
Tätningmaterial		FKM

Anmärkning


Instruktion	Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: M12; Gjuten kåpa: TPU, orange; Packning: FKM

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: M12; Gjuten kåpa: TPU, orange



Y-anslutningskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

diagram och grafer

Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivningstemperatur [°C]

Y Ström [A]