


Anslutningskabel hona

ADOGH050MSS0002C05



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75 °C
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	99,2
Mått [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja



Anslutningskabel hona

ADOGH050MSS0002C05

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	≥ 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm, skärmad; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm;
Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit