


## Anslutningskabel hona

ADOGH050MSS0030C05



## Applikation

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                                       |

## Elektriska data

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Anslutningsspänning [V]               | < 30 AC / < 36 DC |
| Skyddsklass                           | III               |
| Max. strömbelastning totalt [A]       | 4                 |
| Övergripande strömbelastning (UL) [A] | 3                 |

## Driftförhållanden

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]            | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...75                |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]   | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...75                |
| Kapslingsklass                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 1148,5                              |
| Mått [mm]                  | 15,5 x 15,5 x 45                    |
| Material                   | kapsling: TPU orange; Packning: FKM |
| Material mutter            | Mässing, förnicklad                 |
| För användning i släpkedja | ja                                  |



## Anslutningskabel hona

ADOGH050MSS0030C05

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | ≥ 2 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning


kabel: 30 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm, skärmad; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm;  
Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



## Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GY = | grå           |
| WH = | vit           |