


Anslutningskabel

VDOGH034MSS00,3H03STGF030MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75 °C
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	36,9
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad



Anslutningskabel

VDOGH034MSS00,3H03STGF030MSS

Tätningmaterial	FKM
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer
	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet
	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler
	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel
	± 180 °/m

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	2 x LED, grön

Anmärkning

Instruktion	Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning





Anslutningskabel

VDOGH034MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

