


Lös honkontakt

SDOAH040MSSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	42,8
Gjuten-body material	PA 6.6
Material mutter	Mässing, förnicklad
Tätningmaterial	FKM

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Lös honkontakt

SDOAH040MSSFKPG

Elektrisk anslutning


skruvklämmor: 0,25...1 mm²; Mantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Anslutning



Ledarfärger :

BN = brun
WH = vit
BU = blå
BK = svart

Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2