




| Applikation                                               |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Speciella egenskaper                                      |      | Silikonfri; guldpläterade stift |
| Silikonfri                                                |      | ja                              |
| Elektriska data                                           |      |                                 |
| Anslutningsspänning                                       | [V]  | < 250 AC / < 300 DC             |
| Skyddsklass                                               |      | II                              |
| Max. strömbelastning totalt                               | [A]  | 4; (...40 °C)                   |
| Driftförhållanden                                         |      |                                 |
| Omgivningstemperatur                                      | [°C] | -25...90                        |
| Lagringstemperatur                                        | [°C] | -25...55                        |
| Lagerhållning, fuktighet                                  | [%]  | 10...100                        |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |      | 1K22/ DIN 60721-3-1             |
| Kapslingsklass                                            |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K     |
| Mekaniska data                                            |      |                                 |
| Vikt                                                      | [g]  | 32,4                            |
| Gjuten-body material                                      |      | PA 6.6                          |
| Material mutter                                           |      | Mässing, förnicklad             |
| Tätningmaterial                                           |      | FKM                             |
| Anmärkning                                                |      |                                 |
| Förpackning                                               |      | 1 antal                         |



## Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKPG

### Elektrisk anslutning


skruvklämmor: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Mantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



### Anslutning



|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| BN = | Ledarfärger :                       |
| WH = | brun                                |
| BU = | vit                                 |
| BK = | blå                                 |
|      | svart                               |
|      | Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2 |