



Anslutningskabel

VDOGH030MSS0008H03STGH030MSS

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...75 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	264,5
Material		kapsling: TPU orange; Packning: FKM



Anslutningskabel

VDOGH030MSS0008H03STGH030MSS

Material mutter	Mässing, förnicklad	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning


Instruktion	Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 8 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

