


Anslutningskabel

VSTGN040MSS0005K04STGN040MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande	ethernetkabel, D-kodad
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriapplikationer / automation
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	30 AC / 60 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	340,2
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 3 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m



Anslutningskabel

VSTGN040MSS0005K04STGN040MSS

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

