


# EVC913



## Anslutningskabel

VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS



### Applikation

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
| Utförande            | ethernetkabel, D-kodad                                                                   |
| Applikation          | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriapplikationer / automation          |
| Silikonfri           | ja                                                                                       |

### Elektriska data

|                             |     |               |
|-----------------------------|-----|---------------|
| Anslutningsspänning         | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Skyddsklass                 |     | III           |
| Max. strömbelastning totalt | [A] | 4             |

### Driftförhållanden

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Omgivningstemperatur          | [°C] | -25...90     |
| Omgivningstemperatur (rörlig) | [°C] | -25...90     |
| Kapslingsklass                |      | IP 65; IP 67 |

### Mekaniska data

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt                       | [g]                                       | 161                                                                                    |
| Gjuten-body material       |                                           | TPU                                                                                    |
| Material mutter            |                                           | Mässing, förnicklad                                                                    |
| För användning i släpkedja |                                           | ja                                                                                     |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 3 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |



## Anslutningskabel

VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

