


EVC930



Ethernet anslutningskabel

VSTAN040MSS00,5K04STGP040--S



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande		ethernetkabel, D-kodad
Applikation		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriapplikationer / automation
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	30 AC / 60 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	1,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur		Ethernet RJ45 kontakt: -40...70 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; (M12 hane / RJ45 hane: IP 20)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	64,5
Gjuten-body material		TPU / PC
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja



Ethernet anslutningskabel

VSTAN040MSS00,5K04STGP040--S

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 3 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;


Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC; Kontakter: guldpläterad

