


Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050MSD0002C05



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Applikation		
CAN-buss		
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	214,5
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050MSD0002C05


Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;

Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BU =	svart
RD =	blå
WH =	röd
screen =	vit
	Skärm