


Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050MSD0005C05



Applikation		
Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja	
Applikation	CAN-buss	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	498,4
Gjuten-body material	PUR	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050MSD0005C05


Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;

Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BU =	svart
RD =	blå
WH =	röd
screen =	vit
	Skärm