

## Anslutningskabel

VDOG030MSS0020H03STGF030MSS



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 50 AC / < 60 DC |
| Skyddsklass                     | III               |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3                 |

## Driftförhållanden

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...90                    |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90                    |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------|
| Vikt [g]                                  | 413,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| Gjuten-body material                      | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| Material mutter                           | Mässing, förnicklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| Tätningmaterial                           | FKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| För användning i släpkedja                | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| För användning i släpkedja                | <table> <tr> <td>Böjningsradie för flexibla installationer</td><td>min. 10x kabeldiametern</td></tr> <tr> <td>Färdhastighet</td><td>max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.</td></tr> <tr> <td>Böjningscykler</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torsion/vridningsvinkel</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern | Färdhastighet | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. | Böjningscykler | > 5 Mio. | Torsion/vridningsvinkel | ± 180 °/m |
| Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| Böjningscykler                            | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |
| Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |               |                                                                            |                |          |                         |           |



## Anslutningskabel

VDOG030MSS0020H03STGF030MSS

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Anslutning



## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

