


## Anslutningskabel hona

ADOAH043MSS0010H04

Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V]         | 10...36 DC |
| Skyddsklass                     | II         |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4          |

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]            | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...75                |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]   | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...75                |
| Kapslingsklass                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkännanden / tester

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 20027 |
|-----------------------------------|-------|

## Mekaniska data

|          |       |
|----------|-------|
| Vikt [g] | 286,4 |
|----------|-------|



## Anslutningskabel hona

ADOAH043MSS0010H04

|                            |                                                |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mått                       | [mm]                                           | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                     |
| Material                   | kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM |                                                                                        |
| Material mutter            | Mässing, förnicklad                            |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | ja                                             |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer      | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                                  | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                                 | > 5 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                        | ± 180 °/m                                                                              |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 2 x LED, gul  |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Anmärkning


|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Instruktion | Se tekniska noteringar under "Nedladdningar" längre ner på sidan |
| Förpackning | 1 antal                                                          |

## Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | vit           |