


EVC07A



Anslutningskabel

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT



Applikation

Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift
Kompatibel med färg	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)

Godkännanden / tester

Godkännande	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-märkning	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekaniska data

Vikt [g]	115,3
Mått [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm

