


EVC06A



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAT0010H04/3G/2D



Applikation	
Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift
Kompatibel med färg	ja
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	2
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Godkännanden / tester	
Godkännande	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-märkning	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaniska data	
Vikt [g]	354,2
Mått [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

EVC06A



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAT0010H04/3G/2D

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm



Anslutning



Ledarfärger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = vit