


EVC12A



Anslutningskabel

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift

Kompatibel med färg

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC/DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning totalt

[A]

2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...60

Kapslingsklass

IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)

Godkännanden / tester

Godkännande

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

ATEX-märkning

 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekaniska data

Vikt

[g]

212,5

Mått

[mm]

31 x 15,5 x 36,5

Material

kapsling: TPU orange; Packning: FKM

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm

