

## Anslutningskabel

VDOAF040MSS00,3H03STGF030MSS



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 50 AC / < 60 DC |
| Skyddsklass                     | III               |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3                 |

## Driftförhållanden

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]            | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...80 °C             |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]   | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...80 °C             |
| Kapslingsklass                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 24,8                                |
| Mått [mm]                  | 10 x 10 x 36                        |
| Material                   | kapsling: TPU orange; Packning: FKM |
| Material mutter            | Mässing, förnicklad                 |
| För användning i släpkedja | ja                                  |



## Anslutningskabel

VDOAF040MSS00,3H03STGF030MSS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 5 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Anslutning



## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

