


# EVF499



## Anslutningskabel

VDOAH040VAP0001P04STGH040VAP



### Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin                    |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

### Elektriska data

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 250 AC / < 300 DC |
| Skyddsklass                     | II                  |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4                   |

### Driftförhållanden

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]                                 | -25...100                   |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]                        | 0...100                     |
| Lagringstemperatur [°C]                                   | -25...55                    |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                              | 10...100                    |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklass                                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mekaniska data

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Vikt [g]                   | 124                              |
| Material                   | PP Halogenfri; Packning: EPDM    |
| Gjuten-body material       | PP                               |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
| För användning i släpkedja | ja                               |



Anslutningskabel

VDOAH040VAP0001P04STGH040VAP

|                            |                                           |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                    |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                   |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                  |

Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

