




Anslutningskabel med hankontakt

ASTGN040VAS0005P04



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande		ethernetkabel, D-kodad
Applikation		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	30 AC / 60 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Övergripande strömbelastning (UL)	[A]	1,66
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cRUus: ...65 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	0...80
Hänvisning till omgivningstemperatur		cRUus: ...65 °C
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	330,5
Mått	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Material		PP Halogenfri



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGN040VAS0005P04

Gjuten-body material	PP
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer
	min. 15 x kabeldiametern
	Färdhastighet
	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler
	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel
	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anslutning



BU =	Ledarfärger :
OG =	blå
WH =	orange
YE =	vit
	gul