




Ethernet anslutningskabel

VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande	ethernetkabel, D-kodad
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	30 AC / 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	0...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	349,7
Mått [mm]	35,5 x 15,5 x 38
Material	PP Halogenfri
Gjuten-body material	PP
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja	ja



Ethernet anslutningskabel

VSTAN040VAS0005P04STAN040VAS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 15 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning

