



## Ethernet anslutningskabel

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS



### Applikation

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja          |
| Utförande            | ethernetkabel, D-kodad                                                                            |
| Applikation          | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
| Silikonfri           | ja                                                                                                |

### Elektriska data

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anslutningsspänning [V]         | 30 AC / 60 DC |
| Skyddsklass                     | III           |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4             |

### Driftförhållanden

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...100                   |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 0...80                      |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mekaniska data

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Vikt [g]                   | 1291                             |
| Mått [mm]                  | 35,5 x 15,5 x 38                 |
| Material                   | PP Halogenfri                    |
| Gjuten-body material       | PP                               |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
| För användning i släpkedja | ja                               |



## Ethernet anslutningskabel

VSTAN040VAS0020P04STAN040VAS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 15 x kabeldiametern                                                               |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

### Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



### Anslutning

