




Lös honkontakt

SDOGH050VASFKPG



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Applikation		hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimattförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	42
Material		PA 6.6 grå; Packning: EPDM
Gjuten-body material		PA 6.6
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial		EPDM
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Lös honkontakt


SDOGH050VASFKPG

Elektrisk anslutning


skruvklämmor: 0,25...1 mm²; Mantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM;
 Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Anslutning



	Ledarfärger
BK	svart
BN	brun
BU	blå
GY	grå
WH	vit
	Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2