

Konfektionierbar hankontakt

SSTA050VASFKPG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]	10...100
Andra klimattförhållanden för lagring enligt angiven klass	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	33,9
Gjuten-body material	PA 6.6
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial	EPDM

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Konfektionierbar hankontakt

SSTA050VASFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 0,25...1 mm²; Mantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM;
 Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Observera maxvärdet för motstycket!



Anslutning



	Ledarfärger
BK	svart
BN	brun
BU	blå
GY	grå
WH	vit
	Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2