


# EVF608



## Anslutningskabel hona

ADOGH050VAS06,5P05



| Applikation                                                |  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper                                       |  | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation                                                |  | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin                    |
| Silikonfri                                                 |  | ja                                                                      |
| Elektriska data                                            |  |                                                                         |
| Anslutningsspänning [V]                                    |  | < 60 AC/DC                                                              |
| Skyddsklass                                                |  | II                                                                      |
| Max. strömbelastning totalt [A]                            |  | 4                                                                       |
| Övergripande strömbelastning (UL) [A]                      |  | 3                                                                       |
| Driftförhållanden                                          |  |                                                                         |
| Omgivningstemperatur [°C]                                  |  | -25...100                                                               |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                       |  | cULus: ...65 °C                                                         |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]                         |  | 0...100                                                                 |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                       |  | cULus: ...65 °C                                                         |
| Lagringstemperatur [°C]                                    |  | -25...55                                                                |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                               |  | 10...100                                                                |
| Andra klimatiförhållanden för lagring enligt angiven klass |  | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                     |
| Kapslingsklass                                             |  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                             |
| Mekaniska data                                             |  |                                                                         |
| Vikt [g]                                                   |  | 244                                                                     |

# EVF608



## Anslutningskabel hona

ADOGH050VAS06,5P05

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mått                       | [mm]                                      | 15,5 x 15,5 x 45                                                                       |
| Material                   |                                           | PP Halogenfri; Packning: EPDM                                                          |
| Gjuten-body material       |                                           | PP                                                                                     |
| Material mutter            |                                           | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)                                                       |
| För användning i släpkedja |                                           | ja                                                                                     |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

### Elektrisk anslutning

kabel: 6,5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Anslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GY = | grå           |
| WH = | vit           |