

Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH050VAS0002P05



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...65 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	0...100
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet [%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	88,9
----------	------



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH050VAS0002P05

Mått	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Material		PP Halogenfri
Gjuten-body material		PP
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit