




Anslutningskabel

VDOAH040VAS0010P04STAH040VAS



| Applikation                                               |      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper                                      |      | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation                                               |      | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin                    |
| Silikonfri                                                |      | ja                                                                      |
| Elektriska data                                           |      |                                                                         |
| Anslutningsspänning                                       | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                     |
| Skyddsklass                                               |      | II                                                                      |
| Max. strömbelastning totalt                               | [A]  | 4                                                                       |
| Driftförhållanden                                         |      |                                                                         |
| Omgivningstemperatur                                      | [°C] | -25...100                                                               |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...65 °C                                                         |
| Omgivningstemperatur (rörlig)                             | [°C] | 0...100                                                                 |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      |      | cULus: ...65 °C                                                         |
| Lagringstemperatur                                        | [°C] | -25...55                                                                |
| Lagerhållning, fuktighet                                  | [%]  | 10...100                                                                |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                     |
| Kapslingsklass                                            |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                             |
| Mekaniska data                                            |      |                                                                         |
| Vikt                                                      | [g]  | 321,5                                                                   |
| Mått                                                      | [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                      |
| Gjuten-body material                                      |      | PP                                                                      |



## Anslutningskabel

VDOAH040VAS0010P04STAH040VAS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)          |                                                                                        |
| Tätningmaterial            | EPDM                                      |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | ja                                        |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

