


## Anslutningskabel hona

ADOAF032VAS0005P03



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin                    |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
| Skyddsklass                     | III                             |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3                               |

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...80                    |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...80                      |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkännanden / tester

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| UL godkännande | Spänningsmatning | Class 2 |
|----------------|------------------|---------|

## Mekaniska data

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 152,2                                          |
| Mått [mm]                  | 19 x 10 x 25,5                                 |
| Material                   | kapsling: PP svart transparent; Packning: EPDM |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)               |
| För användning i släpkedja | ja                                             |



## Anslutningskabel hona

ADOAF032VAS0005P03

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

| Displayer / manöverelement |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Display                    | Utgångsstatus | 1 x LED, gul  |
|                            | drift         | 1 x LED, grön |


| Anmärkning  |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |

| Elektrisk anslutning                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |

| Elektrisk anslutning - Honkontakt                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |



## Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Ledarfärger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
|      | blå           |